



## Käännettävä yhden käden puristin, käännettävä kahva, Leukaväli: 300mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	860288 300
GTIN	4008158041995
Tuoteluokka	83K

### Kuvaus

#### Malli:

Ylä- ja alaosa lasikuituvahvisteista polyamidia. Ontto profiilikisko mustattua terästä. Muovikotelo suojaa kahvan mekanismia pölyltä ja lastuilta. Kahva voidaan sijoittaa siten, että saavutetaan optimaalinen pumppausasento ja suurempi voima. Toisaalta kahva voidaan myös kääntää ulos työskentelyalueelta puristuksen jälkeen. Tämä mahdollistaa useiden puristimien käytön ahtaassa tilassa.

- **2-komponenttinen muovikahva pumppuvivulla.**
- **Innovatiivinen 360° kääntömekanismi mahdollistaa kahvayksikön sijoittamisen kiskon ympärille.**
- **12-portainen lukitusmekanismi, joka pitää kahvan tukevasti paikallaan.**
- **Suuret kiinnityspinnat, irrotettavat suojat.**
- **Kiinnitysvoima enintään 1400 N.**
- **Vaihto puristuksesta levitykseen ilman työkaluja.**
- **Käyttö yhdellä kädellä ilman voimaa.**

### Tekninen kuvaus

Ulottuma	80 mm
----------	-------

Liukukiskon poikkipinta	18×5 mm
Valmistajamerkintä	EZ360
Enimmäiskiinnitysvoima	1400 Nm
Leukaväli	300 mm
Levityslaajuus	195 - 465 mm
Paino	0,87 kg
Tuotetyyppi	Puristin