

**Kulmajyrsin 90° MEC17, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 40/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227510 40/4
GTIN	4960664452736
Tuoteluokka	250

**Kuvaus****Malli:**

Pitkät lastuamissärmät sallivat erittäin suuret lastuamissyvyydet.  
Terien vähäinen lukumäärä.

**Tekninen kuvaus**

KiinnitysreiänØ	16 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	15,7 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	40 mm
Terän Ø $D_c$	40 mm
Kääntöterän ruuvi	229709 (T15; 3,5 Nm)
Sopiva kääntöterä	BDMT 170408
Terien lkm Z	4
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	0,45 astetta
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	31,6 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	73 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	78 mm
$\varnothing D_3$	33 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229709
----------------	--------