



Kulmajyrsin 90° MECH17, weldonvarsi, Ø D / Zeff: 40/2mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227653 40/2
GTIN	4960664526352
Tuoteluokka	250

Kuvas

Malli:

Uritetut käanttöterät vähentävät lastuamisvoimaa ja tärinää. Suurempia lastuamisleveyksiä a_e saavutetaan samalla lastuamissyvyydellä a_p . Suuri tuottavuus mahdollinen myös heikkotehoisissa koneissa.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-käanttöterä	BDMT 170408
Ulkoneman pituus L_1	73 mm
Terän Ø D_c	40 mm
Kokonaispituus L_{ges}	136 mm
Sopiva käanttöterä	BD.. 1704
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	59 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	2
Varren Ø D_s h6	32 mm
Käanttöterän ruuvi	229709 (T15; 3,5 Nm)
Käanttöterien lukumäärä	8
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229709
----------------	--------