



## Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 21mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	614853 21
GTIN	4018754320172
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu. Integroitu 72-hampainen räikkä mahdollistaa jopa 5 asteen työskentelykulman, mikä takaa tehokkaan työskentelyn ahtaissakin tiloissa.

**Raaka-aine:**

Kromiterässeosta, kromattu.

**Huomautus:**

**HUOMIO!**

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 614820

### Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	275 mm
Renkaan korkeus h <sub>2</sub>	12,5 mm
Kidan korkeus h <sub>1</sub>	9 mm
Kidan leveys b	43,5 mm
Lenkin Ø D	38 mm
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	kromattu

Päätyrajoitin leuan puolella	ei
Pitotoiminto leuan puolella	ei
kääntyvä pää	ei
Räikkä, suuntaa vaihtava	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavaimet