

**Kulmajyrsin 90° MEC17, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 50/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227510 50/4
GTIN	4960664452743
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Pitkät lastuamissärmät sallivat erittäin suuret lastuamissyvyydet.
Terien vähäinen lukumäärä.

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	22 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	15,7 mm
Kääntöterän ruuvi	229709 (T15, 3,5 Nm)
Terän Ø D_c	50 mm
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Sopiva kääntöterä	BDMT 170408
Terien lkm Z	4
Porrastuskulma α_{\max}	0,34 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	41,6 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	93 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	98 mm
$\varnothing D_3$	43 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229709
----------------	--------