



## Hylsyavain, T-väännin, terän pituus 200 mm, Avainkoko: 7mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	622601 7
GTIN	7610733291199
Tuoteluokka	63D

### Kuvaus

#### Malli:

Ergonomisesti muotoiltu T-kahva, jonka iskunkestävässä muovirungossa pitävän otteen antava Santoprene®-pinta. Terä kromivanadiini-erikoisterästä. Pinta kromattu.

Ergonomisesti muotoillussa t-kahvassa on ihoystävällinen elastomeerimateriaali ja ydin erityisen sitkeästä ja iskunkestävästä polypropeenista. Terä PB Swiss Tools -erikoisesta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu.

#### Huomautus:

**HUOMIO!**

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 622552

### Tekninen kuvaus

Avainkoko	7 mm
Kokonaispituus	262 mm
Irrotusprofiili	6-kulmaiset hylsy
Tuotetyyppi	Holkkiavain