



Hylsyavain, T-väännin, terän pituus 200 mm, Avainkoko: 11 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	622601 11
GTIN	7610733291328
Tuoteluokka	63D

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu T-kahva, jonka iskunkestävässä muovirungossa pitävän otteen antava Santoprene®-pinta. Terä kromivanadiini-erikoisterästä. Pinta kromattu.

Ergonomisesti muotoillussa t-kahvassa on ihoystävällinen elastomeerimateriaali ja ydin erityisen sitkeästä ja iskunkestävästä polypropeenista. Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 622552

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	275 mm
Avainkoko	11 mm
Irrotusprofiili	6-kulmaiset hylsy
Tuotetyyppi	Holkkiavain