

Kierre Alkureikä-tappitulkki 6H, Kierre: M5



Tilaustiedot

Tilausnumero	486055 M5
GTIN	2050002073685
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Hiottu ensimmäinen kierre poistaa työkappaleesta karkean lian ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen. Malli standardien DIN 2279 – 2299 mukaisesti.

Rakenne DIN 2245 mukaan.

Käyttö:

Metrisille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Huomautus:

Haluttaessa on saatavissa kierretulkkveja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille ja vasenkätisille kierteille, joissa on muu nousu.

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	0,8 mm
Laatu	6
Toleranssiluokka	6H
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Standardi	DIN 13
Toleranssialue	H
Kierre	M5
Kierretyyppi	M
Kalibrointi	L6

Tuotetyyppi

Kierre-hylkytappitulkki

Palvelut

KalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 20 mm

028300 20

DAkS-kalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 60 mm

028340 60