

Garant**alusmatto, täplikäs vaaleanharmaa, leveys× pituus: 100X135cm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	964451 100X135
GTIN	4067263476788
Tuoteluokka	9GM

Kuvaus

Malli:

Teollisuuden työtilamatto keskikovasta kovaan kuluminen. Ergonominen kumimatto sopii kuiviin ja märkiin kävely- ja seisontatyöpisteisiin. Maton pinnassa on ihanteellisesti sovitettu kääntymispiste, ja matto asettuu tukevasti ja liukumattomasti paikoilleen. Kaikki sivut viistettyjä, millä estetään kompastumisvaara. Erittäin helposti puhdistettava pinta, jossa on valoa heijastavia ominaisuuksia.

Öljynkestävällä alusmattolla on palosuojausluokka Bfl-s1.

Kumisekoituksen elastisten ominaisuuksien ja taustapuolen erityisen geometrian ansiosta matto vaimentaa ja aktivoi iskuja ja suojaa epäterveeltä kylmyydeltä. Kestävä matto, joka sopii monivuorokäyttöön.

Sähkönjohtokykyinen, pinnan vastus alle $10^7 \Omega$. Matto on merkitty ESD-turvamerkillä.

Toimituksen sisältö:

Matto, jossa on ESD-maadoitusliitântä (maadoitusliitännän aukko voidaan valita vapaasti, liitântä on asennettava itse).

Tekninen kuvaus

Paino	20 kg
Paksuus	16 mm
Materiaali	Nitriilikautsukki (NBR)

Pituus	135 cm
Leveys	100 cm
Paloluokka	Bfl-s1
Shore A -kovuus	55
Seisontamukavuus	Ehkäisee työväsymystä
Seisontamukavuus	Liukumaton
Seisontamukavuus	Eristys (lämpö)
Iskusuoja	Lattia
Materiaalin ominaisuus	Öljynkestävä
Materiaalin ominaisuus	vaikeasti syttyvä
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Väri	täplikäs vaaleanharmaa
Tuotetyyppi	Työtilamatto