



Kulmajyrsin 90° MEC17, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 32/3Lmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227500 32/3L
GTIN	4960664396184
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:

Pitkät lastuamissärmät sallivat erittäin suuret lastuamissyvyydet.
Terien vähäinen lukumäärä.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	BDMT 170408
Ulkoneman pituus L_1	40 mm
Terän Ø D_c	32 mm
Kääntöterän ruuvi	229709 (T15, 3,5 Nm)
Kokonaispituus L_{ges}	130 mm
Varren Ø D_s h6	25 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	15,7 mm
Terien lkm Z	3
Porrastuspituus L kun α_{max}	23,6 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	62 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	57 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,61 astetta
Ø D_3	25 mm
varren malli	Lieriövarsi.

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229709
----------------	--------