

**Kulmajyrsin 90° MEC17, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227510 63/5
GTIN	4960664452767
Tuoteluokka	250

**Kuvaus****Malli:**

Pitkät lastuamissärmät sallivat erittäin suuret lastuamissyvyydet.  
Terien vähäinen lukumäärä.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	BDMT 170408
KiinnitysreiänØ	22 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	40 mm
Kääntöterän ruuvi	229709 (T15; 3,5 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	15,7 mm
Terän Ø $D_c$	63 mm
Terien lkm Z	5
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	0,26 astetta
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	54,6 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	119 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	124 mm
$\varnothing D_3$	56 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229709
----------------	--------