



Kovametallikärkinen betonipora, Poran Ø: 5,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	786001 5,5
GTIN	4058546404130
Tuoteluokka	76G

Kuvaus

Malli:

Sitkeänkovat kovametallikärjet, jotka on juotettu korkeassa lämpötilassa. Epäsymmetrinen uranmuoto hyvään porauspurun siirtoon.

Isku- ja vakioporakoneet – luja kovametallinen leikkuuterä.

Käyttö:

Tarkoitettu lähinnä **tulppareikien poraamiseen iskuporakoneella** betoniin, muurattuihin rakenteisiin, luonnonkiviin ja tekokiviin.

Myös kova- ja pehmytpuun, muovien, akryylin ja keramiikan tavanomaiseen poraamiseen. Soveltuu leikkuunkorjauksen ansiosta myös karkaistun teräksen poraamiseen.

Tekninen kuvaus

Kierukkaosan pituus	60 mm
Poran Ø	5,5 mm
Kokonaispituus	100 mm
Varren Ø	5,5 mm

Lastuava aine	KM
Standardi	DIN 8039
Standardi	ISO 5468
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	Lieriövarsi
Tuotetyyppi	Kivipora