



Kovametallikärkinen betonipora, Poran Ø: 13mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	786001 13
GTIN	4058546404345
Tuoteluokka	76G

Kuvaus

Malli:

Sitkeänkovat kovametallikärjet, jotka on juotettu korkeassa lämpötilassa. Epäsymmetrinen uranmuoto hyvään porauspurun siirtoon.

Isku- ja vakioporakoneet – luja kovametallinen leikkuuterä. Alennettu varsi.

Käyttö:

Tarkoitettu lähinnä **tulppareikien poraamiseen iskuporakoneella** betoniin, muurattuihin rakenteisiin, luonnonkiviin ja tekokiviin.

Myös kova- ja pehmytpuun, muovien, akryylin ja keramiikan tavanomaiseen poraamiseen. Soveltuu leikkuunkorjauksen ansiosta myös karkaistun teräksen poraamiseen.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	150 mm
Poran Ø	13 mm
Kierukkaosan pituus	85 mm
Varren Ø	10 mm

Lastuava aine	KM
Standardi	DIN 8039
Standardi	ISO 5468
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	Lieriövarsi
Tuotetyyppi	Kivipora