



## Kovametallikärkinen betonipora, Poran Ø: 4mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	786001 4
GTIN	4058546404109
Tuoteluokka	76G

### Kuvaus

#### Malli:

Sitkeänkovat kovametallikärjet, jotka on juotettu korkeassa lämpötilassa. Epäsymmetrinen uranmuoto hyvään porauspurun siirtoon.

**Isku- ja vakioporakoneet** – luja kovametallinen leikkuuterä.

#### Käyttö:

Tarkoitettu lähinnä **tulppareikien poraamiseen iskuporakoneella** betoniin, muurattuihin rakenteisiin, luonnonkiviin ja tekokiviin.

Myös kova- ja pehmytpuun, muovien, akryylin ja keramiikan tavanomaiseen poraamiseen. Soveltuu leikkuunkorjauksen ansiosta myös karkaistun teräksen poraamiseen.

### Tekninen kuvaus

Kierukkaosan pituus	35 mm
Poran Ø	4 mm
Varren Ø	4 mm
Kokonaispituus	70 mm

Lastuava aine	KM
Standardi	DIN 8039
Standardi	ISO 5468
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	Lieriövarsi
Tuotetyyppi	Kivipora