



## Kovametallikärkinen betonipora, Poran Ø: 14mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	786001 14
GTIN	4058546404352
Tuoteluokka	76G

### Kuvaus

#### Malli:

Sitkeänkovat kovametallikärjet, jotka on juotettu korkeassa lämpötilassa. Epäsymmetrinen uranmuoto hyvään porauspurun siirtoon.

**Isku- ja vakioporakoneet** – luja kovametallinen leikkuuterä. Alennettu varsi.

#### Käyttö:

Tarkoitettu lähinnä **tulppareikien poraamiseen iskuporakoneella** betoniin, muurattuihin rakenteisiin, luonnonkiviin ja tekokiviin.

Myös kova- ja pehmytpuun, muovien, akryylin ja keramiikan tavanomaiseen poraamiseen. Soveltuu leikkuunkorjauksen ansiosta myös karkaistun teräksen poraamiseen.

### Tekninen kuvaus

Poran Ø	14 mm
Kokonaispituus	150 mm
Varren Ø	10 mm
Kierukkaosan pituus	85 mm

Lastuava aine	KM
Standardi	DIN 8039
Standardi	ISO 5468
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	Lieriövarsi
Tuotetyyppi	Kivipora