



Kulmajyrsin 90° MEC17, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 40/4Lmm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 227500 40/4L |
| GTIN | 4960664396207 |
| Tuoteluokka | 250 |

Kuvaus

Malli:

Pitkät lastuamissärmät sallivat erittäin suuret lastuamissyvyydet.
Terien vähäinen lukumäärä.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$ | 15,7 mm |
| Ulkoneman pituus L_1 | 50 mm |
| Kääntöterän ruuvi | 229709 (T15; 3,5 Nm) |
| Terän Ø D_c | 40 mm |
| Sopiva kääntöterä | BDMT 170408 |
| Varren Ø D_s h6 | 32 mm |
| Kokonaispituus L_{ges} | 150 mm |
| Terien lkm Z | 4 |
| Porrastuspituus L kun α_{\max} | 31,6 mm |
| Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\max} | 78 mm |
| Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\min} | 73 mm |
| Porrastuskulma α_{\max} | 0,45 astetta |
| Ø D_3 | 33 mm |
| varren malli | Lieriövarsi. |

| | |
|----------------|---------------|
| Asetuskulma κ | 90 astetta |
| Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet |
| Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä |
| Jyrsintäkäyttö | Parrastus |
| Sisäjäähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|----------------|--------|
| Kiinnitysruuvi | 229709 |
|----------------|--------|