

**Kulmajyrsin 90° MEC17, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 80/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227510 80/6
GTIN	4960664456697
Tuoteluokka	250

**Kuvaus****Malli:**

Pitkät lastuamissärmät sallivat erittäin suuret lastuamissyvyydet.  
Terien vähäinen lukumäärä.

**Tekninen kuvaus**

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	15,7 mm
Kääntöterän ruuvi	229709 (T15; 3,5 Nm)
Kokonaispituus $L_{ges}$	50 mm
KiinnitysreiänØ	27 mm
Sopiva kääntöterä	BDMT 170408
Terän Ø $D_c$	80 mm
Terien lkm Z	6
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,2 astetta
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	71,6 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	153 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	158 mm
$\varnothing D_3$	73 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229709
----------------	--------