

Garant**Jyrsintappi GARANT Master Uni – keskikova, KM, Tyyppi: D1009****Tilaustiedot**

Tilausnumero	540355 D1009
GTIN	4067263736844
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

GARANT#jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Varsi on terästä, kun pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, muuten myös kovametallia.

Varren pituus 200 mm (jatkettavissa).

Varren Ø 6 mm.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Kytke kone päälle vasta sitten, kun jyrsintätappi on uponnut työkappaleeseen.

Tekninen kuvaus

Pään Ø	10 mm
Pään pituus	9 mm
Kokonaispituus	209 mm
Muodon kuvaus	Pallo
Sarja	GARANT Master Uni
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
Uni	soveltuu		