

**mimatic**  
Tool Systems**Runko weldonvarsi, Tyyppi: 25/38****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218205 25/38
GTIN	2050001737311
Tuoteluokka	29B

**Kuvaus****Malli:**

Sahanterien kiinnitys keskiöruuvilla. **Nelikulmioliitäntä** parantaa voimansiirtoa ja liitännän tukevuutta.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana kiinnityslevy ja kiinnitysruuvi.

Sisäjähdytys: kyllä

Kauluksen  $\varnothing d_1$ : 38,2 mm

Kauluksen pituus  $L_1$ : 60 mm

Kokonaispituus  $L_{ges}$ : 133 mm

Varren  $\varnothing D_s$  h<sub>6</sub>: 32 mm

Kiinnityslevy: 219847

Kiinnitysruuvi: 219839 (SW4; 24,5 Nm)

**Tekninen kuvaus**

Kauluksen pituus $L_1$	60 mm
Kiinnitysruuvi	219839 (SW4; 24,5 Nm)
Kauluksen $\varnothing d_1$	38,2 mm
Kiinnityslevy	219847
Varren $\varnothing D_s$ h <sub>6</sub>	32 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	133 mm

varren malli	weldonvarsi
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnityslevy	219847
Kiinnitysruuvi	219839