



Tilaustiedot

| | |
|--------------|------------|
| Tilausnumero | 728736 160 |
| GTIN | |
| Tuoteluokka | 73F |

Kuvaus

Malli:

Taivutetut leuat, joissa V-muotoiset terät (ulko-Ø enintään 5 mm). Matala välyksetön nivel ja avausjousi. Säättöruuvi poikkileikkauksen säätämistä varten. Kromatut pihdit, kahvoissa monikomponenttiset kahvankuoret ja KNIPEXtend-liitäntä. KNIPEXtendiä käytetään laajennusten, kuten ColorCode Clips (CCC) -liitinten tai TetheredTool Clips (TTC) -liitinten kiinnittämiseen TetheredTools-putoamissuojaan.

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Huomautus:

Edellistä mallia nro 728735 voi edelleen tilata, kunnes KNIPEXtend-mallit ovat saatavilla.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|--------------------------|
| Kokonaispituus | 160 mm |
| Terän muoto | Teräprisma |
| Kahva | Monikomponenttinen kuori |
| Raaka-aine | erikoistryökaluterästä |
| Pinta | kromattu |
| aukaisujousella | kyllä |
| säättöruuvi poikkileikkauksen säätämistä varten | kyllä |
| Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |

