



Tilaustiedot

Tilausnumero	701601 140
GTIN	
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Hammastetut tartuntaleuat. Terät lisäksi induktiokarkaistu (n. 60 HRC). KNIPEXtendiä käytetään laajennusten, kuten esim. ColorCode Clips (CCC) -liitinten tai TetheredTool Clips (TTC) -liitinten kiinnittämiseen Tethered Tools -putoamissuojaan. Kromatut pihdit, kahvoissa monikomponenttiset kahvankuoret ja KNIPEXtend-liitäntä.

Standardi:

DIN ISO 5746.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä.

Huomautus:

Edellistä mallia nro 701600 voi edelleen tilata, kunnes KNIPEXtend-mallit ovat saatavilla.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	140 mm
Valmistajamerkintä	KNIPEXtend
Katkaisukyky: keskikova lanka - Ø enint.	2,8 mm
Katkaisukyky: kova lanka - Ø enint.	1,8 mm
Standardi	DIN ISO 5746
Leuan ominaisuus	hammastetut
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine	erikoistyökaluterästä
Pinta	kromattu

kipinöimätön	ei
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit