



## Tilaustiedot

Tilausnumero	710801 140
GTIN	
Tuoteluokka	73F

## Kuvaus

### Malli:

Lyhyet, vahvat leuat (pyöreä). Leuat sisäpuolelta sileät. Kromatut pihdit, kahvoissa monikomponenttiset kahvankuoret ja KNIPEXtend-liitäntä. KNIPEXtendiä käytetään laajennusten, kuten ColorCode Clips (CCC) -liitinten tai Tethered Tool Clips (TTC) -liitinten kiinnittämiseen Tethered Tools -putoamissuojaan.

### Standardi:

DIN ISO 5745

### Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

### Huomautus:

Edellistä mallia nro 710800 voi edelleen tilata, kunnes KNIPEXtend-mallit ovat saatavilla.

## Tekninen kuvaus

Leuan pituus	28 mm
Kokonaispituus	140 mm
Kitamuoto	pyöreä
Standardi	DIN ISO 5745
Leukojen malli	sisäpuoli tasainen
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine	Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu

pihtien pinta

kromattu

Tuotetyyppi

Pyöröpihdit