



Sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret, Kokonaispituus: 125mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	724861 125
GTIN	4003773039501
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Kapea malli, induktiokarkaistut terät (noin 62 HRC).

Kromatut pihdit, kahvoissa monikomponenttiset kahvankuoret ja KNIPEXtend-liitäntä.

KNIPEXtendiä käytetään laajennusten, kuten ColorCode Clips (CCC) -liitinten tai TetheredTool Clips (TTC) -liitinten kiinnittämiseen Tethered Tools -putoamissuojaan.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Huomautus:

Edellistä mallia nro 724860 voi edelleen tilata, kunnes KNIPEXtend-mallit ovat saatavilla.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	125 mm
Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	1,5 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	3 mm
Standardi	DIN ISO 5749
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC)
Pinta	kromattu
Erittäin tehokas sivuleikkuri	ei

päällekytkettävä aukaisujousi	ei
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit