



## Kuppiharja Teräslanka 0,35 mm, Harjasten Ø D1: 60mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	573005 60
GTIN	4067263906780
Tuoteluokka	57H

### Kuvaus

**Malli:**

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskioon. Käyttöön kulmahiomakoneissa ja kiinteissä koneissa.

**Sisäkierre M14. Sisäkierre M14.****Käyttö:**

Pintojen käsittelyyn, purseen ja ruosteen poistoon, kiillotukseen, maalien, pohjustusaineiden, lakan, hilseen tms. poistamiseen.

### Tekninen kuvaus

Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	20 mm
Harjasten Ø D <sub>1</sub>	65 mm
Enimmäiskierros-luku	12000 min <sup>-1</sup>
Harjaksen paksuus	0,35 mm
kierre M	M14
Helamateriaali	Teräslanka
Tuotetyyppi	Kuppiharja

