

HOLEX**Kuppiharja Teräslanka 0,35 mm, Harjan Ø D1× kierre M: 65XM14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	572050 65XM14
GTIN	4067263906933
Tuoteluokka	57H

Kuvaus**Malli:**

Suorista langoista **punotut** harjasniput on kiinnitetty teräskeskioon. **Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus.**

Käyttö:

Eryteisesti kulmahiomakoneiden kiinnitykseen.

Sisäkierre M14.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosuku	12500 min ⁻¹
Harjasten Ø D ₁	65 mm
Harjaosan pituus H ₁	20 mm
Tukiholkki	ei
Harjaksen paksuus	0,35 mm
kierre M	M14
Helamateriaali	Teräslanka

Tuotetyyppi

Kuppiharja