

**HOLEX****Tasoharja muovikupilla INOX-lanka 0,30 mm, Harjasten Ø D1: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574765 50
GTIN	4067263935025
Tuoteluokka	57H

**Kuvaus****Malli:**

Tasoharjat, varren Ø 6 mm.

Soveltuu **jaloteräksen työstöön**. Muovikuppi toimii käynnistysuojana ja estää korroosiota ulkopuolisen materiaalin tunkeutumisen vuoksi.

**Käyttö:**

Suorahiomakoneissa, taipuisilla akseleilla tai kiinteillä koneilla. Pienten ja keskisuurten tasojen puhdistukseen ja purseenpoistoon.

**Tekninen kuvaus**

Enimmäiskierrosluku	10500 min <sup>-1</sup>
Harjasten Ø D <sub>1</sub>	50 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Harjaksen paksuus	0,3 mm
Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	28 mm
Tuotetyyppi	Pensseliharja

