


**Garant****Vario plus eco -teränpidin, kovera otsapistoon, Vasen, Ø-alue pisto D1 / D2:  
82/110mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	274515 82/110
GTIN	4067263950561
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Optimoitu järjestelmän vakaus moninkertaisen ruuvikiinnityksen ja muotolukituksen ansiosta.

**Sopii:**

Puristinpitimet nro 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Huom:**

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

**Huomautus:**

D<sub>1</sub> = vähimmäis-Ø 1. pistolle / D<sub>2</sub> = enimmäis-Ø 1. pistolle.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	Nrot 273656 – 273749
enintään 1. piston Ø D <sub>2</sub>	110 mm
vähintään 1. piston Ø D <sub>1</sub>	82 mm
Sarja	Eco

enimmäistyöstösyvyys $t_{\max}$	16 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Pistoleveys w	2 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin