

mimatic
Tool Systems**Runko weldonvarsi, Tyyppi: 16/26****Tilastiedot**

Tilausnumero	218205 16/26
GTIN	2050001737298
Tuoteluokka	29B

Kuvaus**Malli:**

Sahanterien kiinnitys keskiöruuvilla. **Nelikulmioliitäntä** parantaa voimansiirtoa ja liitännän tukevuutta.

Toimituksen sisältö:

Mukana kiinnityslevy ja kiinnitysruuvi.

Sisäjähdytys: kyllä

Kauluksen $\varnothing d_1$: 26 mm

Kauluksen pituus L_1 : 50 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 116 mm

Varren $\varnothing D_s$ h6: 25 mm

Kiinnityslevy: 219845

Kiinnitysruuvi: 219837 (SW3; 6,0 Nm)

Tekninen kuvaus

Kiinnityslevy	219845
Kauluksen pituus L_1	50 mm
Varren $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Kauluksen $\varnothing d_1$	26 mm
Kokonaispituus L_{ges}	116 mm
Kiinnitysruuvi	219837 (SW3; 6,0 Nm)

varren malli	weldonvarsi
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	219837
Kiinnityslevy	219845