

Garant**Vario plus Eco -teränpidin, kupera otsapistoon, Vasen, Ø-alue pisto D1 / D2:
110/170mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	274521 110/170
GTIN	4067263962229
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Optimoitu järjestelmän vakaus moninkertaisen ruuvikiinnityksen ja muotolukituksen ansiosta.

Sopii:

Puristinpitimet nro 274500 – 274503, 274530, 274531.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

Huomautus:

D₁ = vähimmäis-Ø 1. pistolle / D₂ = enimmäis-Ø 1. pistolle.

Tekninen kuvaus

Sarja	Vario Plus Eco
Sopiva kääntöterä	Nrot 273656 – 273749
enimmäistyöstösyvyys t _{max}	28 mm
enintään 1. piston Ø D ₂	170 mm

vähintään 1. piston $\varnothing D_1$	110 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Pistoleveys w	4 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin