


Garant**Vario plus Eco -teränpidin, kovera otsapistoon, Oikea, Ø-alue pisto D1 / D2:
38/55mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	274522 38/55
GTIN	4067263962304
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Optimoitu järjestelmän vakaus moninkertaisen ruuvikiinnityksen ja muotolukituksen ansiosta.

Sopii:

Puristinpitimet nro 274500 – 274503, 274530, 274531.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

Huomautus:

D₁ = vähimmäis-Ø 1. pistolle / D₂ = enimmäis-Ø 1. pistolle.

Tekninen kuvaus

vähintään 1. piston Ø D ₁	38 mm
Sarja	Eco
Sopiva kääntöterä	Nrot 273656 – 273749
enintään 1. piston Ø D ₂	55 mm

enimmäistyöstösyvyys t_{\max}	22 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Pistoleveys w	4 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin