

ejendals

Käsinepari Tegera® 877, Käsineen koko: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	094313 10
GTIN	7340118398242
Tuoteluokka	04R

Kuvaus

Malli:

Tegera® 877. Poikkeuksellisen ohut, mikä takaa hyvän käyttömukavuuden ja maksimaalisen tuntoherkkyyden. Antistaattinen käsine **ESD**-käyttökohteisiin. Soveltuu myös **kosketusnäyttöjen** käyttöön.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia. Sähköstaattisilta purkauksilta suojaavat käsineet eivät suojaa käsiä sähköjännitteeltä. Eivät sovellu töihin, joihin liittyy jännitteisiä johtimia, tai suojaamaan sähköiskuilta, vaan yksinomaan suojaamaan tuotetta.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	TEGERA 877
Käsineen koko	10
Sisältö	6

Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
EN 388	3120X
Rungon materiaali	Nailon
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	sininen / musta
Neulosteknologia	18G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet