

Garant**Kulmajyrsin, 90°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 40/4mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	215050 40/4
GTIN	4045197132604
Tuoteluokka	210

Kuvaus

Malli:

Karkaistua erikoistyyökälyterästä - lähes värinätön käynti ja pitkä käyttöikä. Esiin työntyvän tasoterän ansiosta saadaan aikaan erittäin hyvä pinnanlaatu.

Huomautus:

Kaikkien **4 särmän** käyttö edellyttää, että kääntöterää käännetään **aina määriteltyyn suuntaan**. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2, käytetään terän nro 674252 koko 9IP kanssa.

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	16 mm
Terän Ø D _c	40 mm
Sopiva kääntöterä	SOMT 09T304
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Terien lkm Z	4
varren malli	reiällä

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 9IP	674252 9IP
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219810
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2