

Garant

**Vääntiökiekoissa runkoon jyrstetty hammastus, hiottu Myötäpäivään pyörivä,
Työalueen Ø: 33-64mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	327470 33-64
GTIN	4067263558224
Tuoteluokka	31G

Kuvaus**Malli:**

Vääntiökiekot runsasseosteista työkaluterästä, **runkoon jyrstetty hammastus**, joissa on määritelty hiottu hammasgeometria. Täsmällisesti määritellyt reunasäteet takaavat pidemmän käyttöiän ja optimaalisen pidon.

Sopii:

Vääntiökärjen perusrunko nro 327455, 327465.

Huomautus:

Vääntiökiekot ovat yhteensopivia vanhan CoAE Röhmm-järjestelmän nro 327601/7611/7641/7651 kanssa.

Tekninen kuvaus

Kiinnityskehän Ø A	32 mm
Työalueen Ø	33 - 64 mm
siihen sopiva keskiökärjen Ø D	16 mm
Pituus C	30 mm
Tuotetyyppi	Vääntiökärki

