

Garant**SOMT 09T304 TR, HB735, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215078 UNI
GTIN	4045197455031
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Erittäin **lujat kääntöterät**, tarkkuussinrattu ja hiottu ISO-standardimittojen mukaan. Hienorakeinen koostumus - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 5$ mm.

Nirkon säde: 0,4 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT 09T304 TR
Laji	HB735
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	320 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	215 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	170 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	40 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	140 m/min	K
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	sopii rajoituksin		