

DAkkS-kalibrointi ja säätö Vääntömomenttiavain ilman asteikkoa, Suurin kiristysmomentti: 1000Nm

Tilaustiedot

Tilausnumero

020190 1000

GTIN

Tuoteluokka

49X

Kuvaus

Huomautus:Sis. säädön. **Ilmoita säätöarvo.**

Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti

1000 Nm

Kalibrointi

O7