

**Garant****Torusjyrsinpää HPC, HB7820, Ø D h10 / R: 16/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210255 16/4
GTIN	4045197607539
Tuoteluokka	21M

**Kuvaus****Huomautus:**Täysuran ohjeluamisarvot,  $a_{p,max} \leq 0,5 \times D$ .**Tekninen kuvaus**

Teräpään Ø D	16 mm
Pään pituus l	20 mm
Terän pituus L <sub>2</sub>	12 mm
Syöttö f <sub>z</sub> särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,17 mm
Syöttö f <sub>z</sub> uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,14 mm
Nirkon säde	4 mm
Kiinnityskoko	16 mm
Terien lkm Z	3
Sarja	TopCut
Laji	HB7820
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W

Nousukulma	42 astetta
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Lastuamisstrategia	HPC
Sisäjähdytys	kyllä
varren malli	GARANT TopCut
Tuotetyyppi	Leikkuupala jyrintään

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	580 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	550 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	400 m/min	N
CuZn	soveltuu	350 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		