

HOLEX**Punottu sivellinharja Teräslanka, Harjan Ø D1× harjasten vahvuus:
19X0,35mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574850 19X0,35
GTIN	4067263935070
Tuoteluokka	57H

Kuvaus**Malli:**

Suora **punottu** teräslanka on puristettu teräskeskistöön, **varren Ø 6 mm**, tasainen harjastiheys, erittäin kulutuksenkestävä.

Käyttö:

Purseen- ja kuonanpoistoon ja kaikkiin keskiraskaisiin ja raskaisiin harjaustöihin. **Harjan halkaisija kasvaa kierrosluvun mukaan, joten harjaa voidaan käyttää myös ahtaissa paikoissa**, esim. kappaleiden sisäosissa.

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	6 mm
Enimmäiskierrosluku	20000 min ⁻¹
Harjasten Ø D ₁	19 mm
Harjaksen paksuus	0,35 mm
Harjaosan pituus H ₁	28 mm
Tupsujen lkm	6
Helamateriaali	Teräslanka
Punos	vastapäivään punottu
Tuotetyyppi	Pensseliharja

