

**HOLEX****Punottu sivellinharja Teräslanka, Harjan Ø D1× harjasten vahvuus:  
22X0,35mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574850 22X0,35
GTIN	4067263935094
Tuoteluokka	57H

**Kuvaus****Malli:**

Suora **punottu** teräslanka on puristettu teräskeskistöön, **varren Ø 6 mm**, tasainen harjastiheys, erittäin kulutuksenkestävä.

**Käyttö:**

Purseen- ja kuonanpoistoon ja kaikkiin keskiraskaisiin ja raskaisiin harjaustöihin. **Harjan halkaisija kasvaa kierrosluvun mukaan, joten harjaa voidaan käyttää myös ahtaissa paikoissa**, esim. kappaleiden sisäosissa.

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Harjasten Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Harjaksen paksuus	0,35 mm
Tupsujen lkm	6
Enimmäiskierrosluku	20000 min <sup>-1</sup>
Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	28 mm
Helamateriaali	Teräslanka
Punos	vastapäivään punottu
Tuotetyyppi	Pensseliharja

