

Garant**Kulmajyrsin, 90°, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 25/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215045 25/2
GTIN	4045197221674
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Karkaistua erikoistyökaluterästä - lähes värinätön käynti ja pitkä käyttöikä. Esiin työntyvän tasoterän ansiosta saadaan aikaan erittäin hyvä pinnanlaatu.

Huomautus:

Kaikkien **4 särmän** käyttö edellyttää, että kääntöterää käännetään **aina määriteltyyn suuntaan**. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2, käytetään terän nro 674252 koko 9IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	105 mm
Ulkoneman pituus L_1	31 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Varren Ø D_s h6	25 mm
Terän Ø D_c	25 mm
Sopiva kääntöterä	SOMT 09T304
Terien lkm Z	2
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä

Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 9IP	674252 9IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219810