

**Garant****Kulmajyrsin, 90°, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 32/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215045 32/3
GTIN	4045197221698
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Karkaistua erikoistyökaluterästä - lähes värinätön käynti ja pitkä käyttöikä. Esiin työntyvän tasoterän ansiosta saadaan aikaan erittäin hyvä pinnanlaatu.

**Huomautus:**

Kaikkien **4 särmän** käyttö edellyttää, että kääntöterää käännetään **aina määriteltyyn suuntaan**. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2, käytetään terän nro 674252 koko 9IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	SOMT 09T304
Terän Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Varren Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	41 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	110 mm
Terien lkm Z	3
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä

Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 9IP	674252 9IP
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219810
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2