

Garant**NC-paikoitusporat, 90°, Ø Ds: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	231500 16
GTIN	4045197220462
Tuoteluokka	21Y

Kuvaus**Malli:
Weldonvarsi.****Tekninen kuvaus**

poran enimmäis-Ø d ₁	15 mm
varren Ø D _s	16 mm
Kääntöterienkoko	16
Kokonaispituus L _{ges}	100 mm
Kääntöterän ruuvi	231540 TX15 (2,5 Nm)
Varren pituus h	70 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOGT 11T3
suurin poraussyvyys l ₁	7 mm
Terien lkm Z	1
Varsi	weldonvarsi
Keskiöpóra soveltuu levymuotoon	90
Keskiöpóra soveltuu levymuotoon	Säde
Tuotenimen määrite	90°
Sisäjäähdytys	ei
Kärkikulma	90 astetta

Tuotetyyppi

Kääntöteräpora

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Torx-kiinnitysruuvi Käyttö TX15

231540 TX15

8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys
Kokonaispituus 50 mm

659874 50

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500