

Garant**SOMT 09T304 TR, HB7515, Tyyppi: ST1400**

Tilaustiedot

Tilausnumero	215073 ST1400
GTIN	4045197554437
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

Erittäin **lujat kääntöterät**, tarkkuussinrattu ja hiottu ISO-standardimittojen mukaan.
Hienorakeinen koostumus - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 5$ mm.

Nirkon säde: 0,4 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,12 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,12 mm
tyyppi	ST1400
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT 09T304 TR
Laji	HB7515
Lastuava aine	KM

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	400 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	280 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	235 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	205 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	290 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	180 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	180 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		