

Garant**NC-paikoitusporat, 142°, Ø D_s: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	231502 20
GTIN	4045197324016
Tuoteluokka	21Y

Kuvaus**Malli:
Weldonvarsi.****Tekninen kuvaus**

Kääntöterän ruuvi	231540_TX15 (2,5 Nm)
Kokonaispituus L _{ges}	100 mm
suurin poraussyvyys l ₁	3 mm
varren Ø D _s	20 mm
Varren pituus h	70 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOGT 11T3
poran enimmäis-Ø d ₁	18,5 mm
Kääntöterienkoko	16
Terien lkm Z	1
Varsi	weldonvarsi
Keskiöpora soveltuu levymuotoon	142
Tuotenimen määrite	142°
Sisäjähdytys	ei
Kärkikulma	142 astetta

Tuotetyyppi	Kääntöteräpora
-------------	----------------

Tarvikkeet

Torx-kiinnitysruuvi Käyttö TX15	231540 TX15
---------------------------------	-------------

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
--------------------------------------------------------------------	-------------

8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
-------------------------------------------------------------------------	-----------

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500
---------------------------------------------------------------------------------------	------------