

Garant**Kiekko- ja katkaisujyrsimet laipalla Leveys ap 2,2 mm, Ø D / Terien lkm Z:
63/4mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 218426 63/4 |
| GTIN | 4045197533937 |
| Tuoteluokka | 21P |

Kuvaus**Malli:**

Huipputehoinen kiekkojyrsinjärjestelmä. Mallivaihtoehtoina laipan ja **edullisen terästerän** tai laipan ja **huipputarkan, lämpötiloja kestävä HSS-terän**.

Käyttö:

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

Käyttö mainosteksti:

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

Tilausnumero: 218440 - 218444 (katso päälueetelo)

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Huomautus:

Kiekko-/katkaisujyrsimet, enint. Ø D = 200 mm saatavilla.
HSS-varateriä on mahdollista tilata jälkikäteen.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|--------------|
| suurin työstösyvyys $a_{e\max}$ | 15,5 mm |
| Kauluksen $\varnothing d_1$ | 32 mm |
| Peruspitimen $\varnothing d_2$ | 40 mm |
| Kiinnitysreiän \varnothing | 22 mm |
| Kokonaispituus L_{ges} arvolle a_p 2,2 mm | 52 mm |
| Sopiva kääntöterä | XC.. 1119 |
| Terän $\varnothing D_c$ | 63 mm |
| Kokonaispituus L_{ges} arvolle a_p 3,1 mm | 52,8 mm |
| Kokonaispituus L_{ges} arvolle a_p 1,5 mm | 51,4 mm |
| Kauluksen pituus L_1 | 38 mm |
| Terien lkm Z | 4 |
| varren malli | reiällä |
| Sisäjähdytys | ei |
| Tuotetyyppi | Kiekkojyrsin |