

Garant
APMT 133512 SR, HB7520, Tyyppi: ST1400


Tilaustiedot

Tilausnumero	215344 ST1400
GTIN	4045197601254
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max} = 6$ mm.

Nirkon säde: 1,2 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,15 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,15 mm
tyyppi	ST1400
Nirkon säde	1,2 mm
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	APMT 133512 SR
Laji	HB7520
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		