

Garant**APMT 180531 SR, HB7510, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215229 ST1400
GTIN	4045197673473
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\max} = 9$ mm.

Nirkon säde: 3,1 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,25 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,25 mm
tyyppi	ST1400
Nirkon säde	3,1 mm
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	APMT 180531 SR
Laji	HB7510
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		