

**Garant****APMT 133502 ER, HB7630, Tyyppi: INOX**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	215349 INOX
GTIN	4045197673602
Tuoteluokka	21A

## Kuvaus

**Huomautus:**

Ohjelaastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p_{max}} = 6$  mm.

## Tekninen kuvaus

tyyppi	INOX
Syöttö $f_z$ / hammas	0,18 mm
Nirkon säde	0,2 mm
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	APMT 133502 ER
Laji	HB7630
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jrsintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		