

Garant
APMT 180508 ER, HB7935, Tyyppi: TI

Tilaustiedot

Tilausnumero	215254 TI
GTIN	4045197696199
Tuoteluokka	21A

Kuvaus
Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\max} = 9$ mm.

Nirkon säde: 0,8 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,17 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	TI
Syöttö f_z / hammas	0,17 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	APMT 180508 ER
Laji	HB7935
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrshintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	S
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		