

Garant**APMT 133504 ER, HB7520, Tyyppi: ST900****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215321 ST900
GTIN	4045197601179
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max} = 6$ mm.

Nirkon säde: 0,4 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,15 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,15 mm
tyyppi	ST900
Nirkon säde	0,4 mm
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	APMT 133504 ER
Laji	HB7520
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrshintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	340 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	260 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		