

Garant**APMT 133504 ER, HB7630, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215350 INOX
GTIN	4045197601278
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelaistumisarvot arvoille $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p_{max}} = 6$ mm.

Tekninen kuvaus

tyyppi	INOX
Syöttö f_z / hammas	0,18 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	APMT 133504 ER
Laji	HB7630
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		